

Stilou Pilot Prera corp transparent vârf M cu capac accesorii culori diverse turcoaz



Pret: 267¹³ RON (fara TVA)

Disponibilitate: Comanda speciala

Descriere

Stilou Pilot Prera cu peniță din inox, scriere medie, reîncărcabil – 7 variante de culoare

Descoperă eleganța și rafinamentul scrisului cu stiloul Pilot Prera, conceput pentru o experiență de scriere precisă și confortabilă. Penița din inox și grosimea medie a liniei oferă un echilibru perfect între fluiditate și control, ideal atât pentru uz zilnic, cât și pentru sesiuni de scris îndelungate. Stiloul prezintă un corp transparent, completat de accente de culoare la capac și la bază, disponibile în 7 nuanțe sofisticate, pentru a se potrivi stilului fiecărui utilizator. Sistemul reîncărcabil cu convertor inclus asigură flexibilitate și durabilitate, oferind o experiență de scriere premium cu cerneală clasică.

?? Caracteristici principale

- Peniță din inox, pentru scriere precisă
- Grosime scriere: medie
- Corp transparent cu design modern și elegant
- Disponibil în 7 variante de culoare
- Reîncărcabil – compatibil atât cu cartușe de cerneală, cât și cu convertor

Sistem de reîncărcare

Stiloul Pilot Prera poate fi reîncărcat în două moduri:

Cu cartuș de cerneală: Deșurubați blocul-peniță de pe corpul stiloului, scoateți cartușul gol ținând penița îndreptată în sus, apoi introduceți ferm un cartuș nou drept, fără a-l răsuci sau roti – altfel valva poate să nu se deschidă. La prima utilizare cu un cartuș nou, apăsați ușor cartușul pentru a porni curgerea cernelii.

Cu convertor (inclus): Stiloul este compatibil cu convertorul Pilot permițând reîncărcarea directă

din sticlă de cerneală. Introduceți convertorul în locul cartușului, cufundați penița în cerneală și urmați instrucțiunile specifice tipului de convertor pentru a umple rezervorul complet.

Beneficii

- Scriere confortabilă, lină și controlată
- Design atractiv, potrivit pentru birou, școală sau uz personal
- Monitorizare ușoară a nivelului de cerneală datorită corpului transparent
- Flexibilitate maximă: funcționează cu cartușe sau convertor
- Soluție practică și sustenabilă datorită sistemului reîncărcabil

Instrucțiuni de utilizare și îngrijire

- Stiloul este destinat exclusiv scrisului
- După utilizare, puneți întotdeauna capacul la loc ferm
- Evitați scurgerile de cerneală: la înlocuirea cartușului, țineți penița îndreptată în sus
- Aveți grijă să nu scăpați stiloul – șocul mecanic poate deteriora penița sau mecanismul intern
- Utilizați exclusiv cerneală Pilot (cartușe sau la sticlă) – amestecarea cu alte cerneluri sau cerneală veche poate cauza probleme de funcționare
- Când doriți să înlocuiți convertorul cu un cartuș, țineți stiloul cu penița în sus și scoateți convertorul prin răsucire ușoară. Spălați convertorul cu apă, uscați-l complet și depozitați-l
- Când sticla de cerneală este aproape goală, stiloul poate să nu absoarbă suficientă cerneală – înlocuiți sticla în timp util
- Orice urmă de cerneală de pe peniță sau blocul-peniță trebuie ștersă cu un șervețel moale sau o cârpă înainte de utilizare
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor

